



**กรองสารพิษจาก
ฟุ้งโลหะ:
ควันพิษทั่วไป**
METAL FUMES AND DUST FILTRATION

หน้ากากทรงใหม่ ขอบหน้าแปลน
กระชับแนบสนิทกว่าเดิม



รุ่น (Model)	แพ็คเกจ (Pack) ชิ้น (pc)	บรรจุต่อกล่อง (box) แพ็คเกจ (pack)	บรรจุต่อลัง (Carton) ชิ้น (pc)	ราคา (Price) แพ็คเกจ (pack)
5241	1	20	240	50.-/Pack

เหมาะสำหรับ
งานเชื่อม งานบัดกรี ป้องกันกลิ่นที่เกิด
จากการตัดโลหะ ป้องกันสารพิษจากฟุ้งโลหะ: ฟุ้งละออง
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Suitable for welding, solder, arc welding, protect the smell from metal
cutting, metal fumes, better anti-static
คุณสมบัติ

หน้ากากดีไซน์แบบขอบหน้าแปลน กระชับแนบสนิทกว่าเดิม
พ้ายสองชั้นเสริมชั้นคาร์บอน วาล์วขนาดใหญ่ ทำให้
หายใจสะดวก ระบายอากาศและความร้อนได้ดี
เหมาะสำหรับงานเชื่อมโลหะ หลอมโลหะ งานบัดกรี
งานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานขัด งานเจียร งานเลื่อย
งานจัดการสารเคมีแห้ง งานบำรุงรักษาทั่วไป

วิธีการใช้งาน

- วางหน้ากากอนามัยไว้ที่ปลายนิ้วมือ โดยที่แถบโลหะควรจะอยู่ด้านบน
และสายรัดยางยึดจะต้องห้อยอยู่ด้านล่างของมือ
- ลวมหน้ากากอนามัยให้คลุมใต้คางและจมูก จากนั้นให้ดึงสายรัด
ยางยึดครอบบนศีรษะและใต้ใบหูโดยที่สายรัดไม่บิด
- ปรับแถบโลหะด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างให้เข้ารูปกับ
สันจมูก เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากอนามัยแนบสนิทเป็นอย่างดี
- การตรวจสอบพนัก

- หายใจเข้า อย่างรวดเร็ว : หน้ากากควรจะยุบเข้าหาใบหน้าของคุณเล็กน้อย
- หายใจออก : ให้มือของคุณตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศรอบๆ ใบหน้าของคุณ



- ควรตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งให้แนบกับใบหน้าและปรับแถบโลหะให้แนบสนิทกับสันจมูกทุกครั้งก่อนการใช้งาน
- ส่วนหน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ
- Check the mask N95 very time that it is closed to your face and adjust the steel tape to be close to your nose bridge before using.
- Wearing the mask N95 every time when you are in the risk area for breathing.

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดใหญ่กว่า
0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 95%

PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY OF
>95% AT PARTICLE SIZE >0.3 MICRON

Feature

New design mask is flange edge for double punched
cotton it fit more than. Double punched cotton,
less breathing resistance.
Valve : help breathing more easily not feel so hot mask.
This mask suitable for Welding, Vulcanize,
Spraying pesticides, Sanding, Grinding, Sawing,
Dry chemical handling, General maintenance.

How to use

- Mask in on hand at fingertips. The metallic strip should be uppermost,
allow headbands to below hand.
- Put on the mask under chin and nosepiece up, locate the upper strap
across the crown of the head and the lower strap below the ears. Straps
must not be twisted.
- Press the metallic strip with the forefinger and middle fingers of both
hands to shape of the lower part of the nose to ensure a close fit and good seal.
- Check the seal - Inhale rapidly: The mask should collapse towards your face.
- Exhale : Use your hands to check for leaks a round your face.

